






Corps extérieur	: Laiton (UNS C38500)	Chromé (FS-QQ-C-320B)
Couronne de masse	: Bronze (UNS C54400)	Nickelé (FS-QQ-N-290A)
Isolant	: PEEK	-
Contact femelle	: Bronze (UNS C54400)	Doré (ISO 27874)
Contact mâle	: Laiton (UNS C38500)	Doré (ISO 27874)
Ecrou cannelé	: Laiton (UNS C38500)	Chromé (FS-QQ-C-320B)
Rondelle éventail	: Bronze (UNS C52100)	Nickelé (FS-QQ-N-290A)
Autres pièces métalliques	: Laiton (UNS C38500)	Nickelé (FS-QQ-N-290A)

Perçage du panneau



Couple de serrage de l'écrou : 2.5 Nm

Clé pour écrou cannelé : DCH.91.121.PA

Embase droite à deux écrous .
(Montage par l'arrière du panneau) .
Série 0S , multicontact (4)

ETUDE N° E7067-E10416

Echelle —	Dessiné	19.03.2015	OVU / NHA
	Contrôle	19.03.2015	NHA / ATVI
	Modif.	00	19.03.2015/ OVU



LEMO

CH-1024 Ecublens

ERD.0S.304.CLL